




Türarretierung 240/w 240/br



Ausführung Kunststoff
Färbung w = weiß
br = braun
Verpackung 20 Stück

Ausschreibungstext
PRÄMETA
Türarretierung 240/w
PRÄMETA
Türarretierung 240/br

Anschlagaanleitung

Tür und Rahmen je 2 x ϕ 5 x 12 bohren
Hierfür Türarretierung auf Position setzen und als Anreiß-
schablone verwenden.
Befestigung mit je 2 Spezialschrauben S 6,3 x 13
Spezialschrauben werden mitgeliefert